

➤ *Invacare*® **Bora** 

Raffiniert gemacht

Mit seinen kompakten Abmessungen und der geringen Fahrwerksbreite ist der *Invacare*® **Bora** äußerst wendig – auch wenn es einmal eng wird. Auf unebenem Untergrund sorgt die spezielle Fahrwerkskonstruktion in Verbindung mit der Federung für herausragende Fahreigenschaften. Schnell und ohne Werkzeug ist der **Bora** zerlegt und kann so einfach transportiert werden.





➤ **Spurstabil und stark**

Die stabile Rahmenkonstruktion und die lange Schwinge des *Invacare® Bora* bieten, in Verbindung mit der serienmäßigen Federung, herausragende Fahreigenschaften und Spurstabilität auf allen Strecken. Direktes Ansprechverhalten und zuverlässige Fahrleistungen kennzeichnen die leistungsstarken Elektromotoren.

➤ **Kompakt und wendig**

Der kompakte Elektro-Rollstuhl *Bora* ist außerordentlich wendig. Mit den optional wählbaren schmalen Rädern beträgt die Gesamtbreite nur 59 cm. Damit ist er bestens geeignet für die Nutzung im Innenbereich, auch wenn es einmal eng wird.

➤ **Service- und transportfreundlich**

Dank der raffinierten und robusten Verriegelung kann der Sitz ohne Werkzeug mit nur wenigen Handgriffen vom Fahrwerk abgenommen werden. Damit ist der *Bora* jederzeit leicht zu transportieren und einfach zu warten.

➤ **Modular und individuell**

Unterschiedliche Sitzsysteme und zahlreiche Optionen machen den *Bora* zum individuell an den Nutzer anpassbaren Elektro-Rollstuhl.



Optionen und Merkmale



Abnehmbare Sitzeinheit

Der Sitz wird durch Ziehen einer Lasche entsichert und kann nach dem Hochklappen ohne Werkzeug von der Fahreinheit abgenommen werden.



Umklappbare Rückenlehne

Durch einfaches Entriegeln kann die Rückenlehne nach vorn geklappt werden und verriegelt sich selbstständig.



Abnehmbare Batterien

Die zwei Batterieboxen können einzeln entnommen werden. Der Anschluss erfolgt automatisch durch hochwertige Steckverbinder.



Auswahl an Vorderrädern

Verschiedene Vorderräder stehen für unterschiedliche Anforderungen zur Auswahl.



Serienmäßige Federung

Für schonende Fahrten auf unebenem Untergrund und für sichere Traktion.



Kompakte Breite

Die Gesamtbreite des Fahrwerks beträgt mit den schmalen Rädern nur 59 cm.



Aufstellbare Anti-Kippräder

Zum praktischen, Platz sparenden Abstellen der Fahreinheit.

Optionen und Merkmale



Standard-Sitz

Bequemes Schaumstoffkissen mit wasserabweisendem Bezug. Die einstellbare Bespannung der Rückenlehne erlaubt eine individuelle Anpassung.



Flex2 Sitzsystem




Konturiertes Sitz- und Rücken-kissen für sehr gute Unterstützung der Körperhaltung. Kompatibel mit dem bekannten Rea®-Sitz.





Bordsteinheber

Einklappbarer Bordsteinheber für einfachen und sicheren Transfer.




Technische Daten



Standard-Sitz	44 - 48 (43*) cm	41, 46, 51 cm	46 cm*2	48 / 54 cm*2	25 - 39 cm*2	38 - 48 cm*3	0° - 20°
Flex2-Sitz	39 - 43 (38*), 44 - 48 (43*), 49 - 53 (48*) cm	43 - 51 cm	46 cm*2	56 cm*2	25 - 39 cm	38 - 48 cm*3	0° - 20°



Standard-Sitz	-2°, 10°, 22°, 34°, 46°	59 / 62 cm*4	94 cm	116 cm	82 / 84 cm*4	98 kg*5	130 kg
Flex2-Sitz	0° - 30°	59 / 62 cm*4	98 cm	116 cm	82 / 84 cm*4	98 kg*5	130 kg



50 Ah	160 cm	6 / 10 cm*6	9° / 16 %	2 x 230 W	30 km*7	6 km/h
-------	--------	-------------	-----------	-----------	---------	--------

- *1 Breite Sitzkissen
- *2 Ohne Sitzkissen
- *3 Bei Standardbeinstützen
- *4 Abhängig von gewählter Vorderradgröße und Lichtenlage

- *5 Abhängig von der Ausstattung
- *6 Mit Bordsteinheber
- *7 Gemäß ISO 7176

Rahmenfarben



Kristall-Schwarz



Lichtblau



Marsrot



Perlsilber

HMV-Nr. ohne Lichtenlage: 18.46.05.lxxx
mit Lichtenlage: 18.50.04.0xxx
mit Sitzlifter: 18.99.06.lxxx

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Irrtümer vorbehalten.